


**CNMG 190608, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 190608 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 10 mm

Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	PH
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 190608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage