

**Garant****Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/06mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260606 20/06  |
| GTIN             | 4062406059408 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Longueur totale L                    | 125 mm                          |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 15,3 mm                         |
| Plaquette adaptée                    | RC.T 0602                       |
| Taille de queue                      | 20 mm                           |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 25 mm                           |
| Taille plaquette                     | 6 mm                            |
| Jeu de vis pour plaquettes           | 269028 22                       |
| Code ISO porte-outils                | SRGCR/L 2020K06                 |
| Norme                                | Norme usine                     |
| Type d'utilisation                   | à droite                        |
| Arrosage interne                     | non                             |
| Angle d'attaque κ                    | 30 degré                        |
| Utilisation                          | Dressage                        |
| Utilisation                          | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit                      | Porte-outils à vis              |

---

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8 | 674248 TX8 |
| Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm        | 659957 500 |

---