

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/06mm****Données de commande**

N° commande	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 1616H06
Longueur de tête L <sub>1</sub>	13,6 mm
Plaquette adaptée	RC.T 0602
Longueur totale L	100 mm
Taille de queue	16 mm
Taille plaquette	6 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---