

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 12/06mm****Données de commande**

N° commande	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Longueur de tête L ₁	13,6 mm
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 1212F06
Plaquette adaptée	RC.T 0602
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
