

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 25/06mm****Données de commande**

N° commande	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	RC.T 0602
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur de tête L ₁	15,3 mm
Longueur totale L	150 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 2525M06
Taille plaquette	6 mm
Taille de queue	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
