


**CNMM 160612, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Classe d'article	25E

**Description**

CNMM 160612 CA025P Nuance: CA025P  
 Brise-copeaux: PX  
 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Avance f: 0,25 - 0,9 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA025P
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 11 mm
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	PX

Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMM 160612
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage