




## Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm



### Données de commande

N° commande	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Classe d'article	250

### Description technique

Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	0,55 degré
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Nombre de dents Z	5
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	78 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	73 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	1 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents $D_c$	40 mm
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Ø fixation	16 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	31,3 mm

Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Angle d'attaque κ	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

---

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------