


**DNMG 150616, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

N° commande	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Classe d'article	25E

**Description**

DNMG 150616 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PH

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Rayon d'angle	1,6 mm
Brise-copeaux	PH
Nuance	CA025P

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	DNMG 150616
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage