


SNMG 190612, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	251368 CA025P
GTIN	4960664864836
Classe d'article	25E

Description

SNMG 190612 CA025P Rayon d'angle: 1,2 mm
 Nuance: CA025P
 Brise-copeaux: PH
 Prof. coupe a_p : 1 - 10 mm
 Avance f: 0,25 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	PH
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Application principale	P

Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	SNMG 190612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage