

**VNMG 160408, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Classe d'article	25E

Description

VNMG 160408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 105 - 435 m/min

Description technique

Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Brise-copeaux	PQ
Nuance	CA025P
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	105 - 435 m/min
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage