


**WNMG 080412, Nuance: CA025P**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 252116 CA025P |
| GTIN             | 4960664865925 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description**

WNMG 080412 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

|   |                |
|---|----------------|
| Application principale                        | P              |
| Brise-copeaux                                 | PS             |
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche        |
| Rayon d'angle                                 | 1,2 mm         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 1 - 3,8 mm     |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 70 - 420 m/min |
| Nuance  | CA025P         |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Avance f                    | 0,15 - 0,6 mm/tr         |
| Type d'outils               | Carbure                  |
| Condition de coupe          | Légèrement intermittente |
| Revêtement                  | CVD                      |
| Code ISO plaquette          | WNMG 080412              |
| Nombre de changements/dents | 6                        |
| Tolérance                   | M                        |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage  |