

**WNMG 080412 Wiper, Nuance: CA025P****Données de commande**

N° commande	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080412 Wiper CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: WQ

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avance f: 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 420 m/min

**Description technique**

Type d'outils	Carbure
Nuance	CA025P
Brise-copeaux	WQ
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 420 m/min

Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	WNMG 080412
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage