



CNMG 120404, Nuance: PR015S

Données de commande

N° commande	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,18 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	S
Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min
Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Brise-copeaux	MQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	PR015S
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage