


CNMG 120404, Nuance: PR005S

Données de commande

N° commande	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 PR005S Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MU

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 90 m/min

Description technique

Brise-copeaux	MU
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 90 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Nuance	PR005S

Avance f	0,05 - 0,15 mm/tr
Application principale	S
Prof. coupe a _p	0,5 - 4 mm
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage