

**DNMG 150608, Nuance: PR005S****Données de commande**

N° commande	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Classe d'article	25E

Description

DNMG 150608 PR005S Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,03 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 90 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	MQ
Application principale	S
Nuance	PR005S
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition

Avance f	0,03 - 0,12 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 90 m/min
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage