


SNMG 120404, Nuance: PR005S

Données de commande

N° commande	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Classe d'article	25E

Description

SNMG 120404 PR005S Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 90 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,4 - 1,5 mm
Avance f	0,03 - 0,12 mm/tr
Application principale	S
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 90 m/min
Nuance	PR005S
Condition de coupe	Continue

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	MQ
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage