

**TNMG 160408, Nuance: PR015S****Données de commande**

N° commande	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Classe d'article	25E

Description

TNMG 160408 PR015S Nuance: PR015S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,18 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 25 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	25 - 70 m/min
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MQ
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nuance	PR015S

Avance f	0,05 - 0,18 mm/tr
Application principale	S
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage