


**WNMG 080408, Nuance: PR005S****Données de commande**

N° commande	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Classe d'article	25E

**Description**

WNMG 080408 PR005S Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,13 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 30 - 90 m/min

**Description technique**

Avance f	0,03 - 0,13 mm/tr
Brise-copeaux	MQ
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	S
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	30 - 90 m/min

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PR005S
Revêtement	Megacoat Hard
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage