



TNMG 160408, Nuance: PR005S



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251474 PR005S |
| GTIN | 4960664836703 |
| Classe d'article | 25E |

Description

TNMG 160408 PR005S Nuance: PR005S

Brise-copeaux: MQ

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 90 m/min

Description technique

| | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Avance f | 0,03 - 0,25 mm/tr |
| Nuance | PR005S |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Brise-copeaux | MQ |
| Application principale | S |
| Prof. coupe a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 30 - 90 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Condition de coupe | Continue |
| Revêtement | Megacoat Hard |
| Code ISO plaquette | TNMG 160408 |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |