


**CCGT 030101, Nuance: PR1535**

**Données de commande**

N° commande	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Classe d'article	25E

**Description**

CCGT 030101 PR1535 Nuance: PR1535  
 Brise-copeaux: MFP-PF  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,03 - 0,2 mm  
 Avance  $f$ : 0,02 - 0,1 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 160 m/min  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 40 - 60 m/min

**Description technique**

Avance $f$	0,02 - 0,1 mm/tr
Brise-copeaux	MFP-PF
Condition de coupe	Continue
Application secondaire	S
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 160 m/min
Nuance	PR1535
Rayon d'angle	0,1 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,03 - 0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	40 - 60 m/min
Application principale	M
Revêtement	Megacoat Nano
Code ISO plaquette	CCGT 030101
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage