


CCGT 030102, Nuance: PR1535

Données de commande

N° commande	260041 PR1535
GTIN	4960664871551
Classe d'article	25E

Description

CCGT 030102 PR1535 Nuance: PR1535

Brise-copeaux: MFP-PF

Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,2 mm

Avance f : 0,02 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 160 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 40 - 60 m/min

Description technique

Nuance	PR1535
Application secondaire	S
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	40 - 60 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 160 m/min

Application principale	M
Avance f	0,02 - 0,1 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	MFP-PF
Revêtement	Megacoat Nano
Code ISO plaquette	CCGT 030102
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage