

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7A**Données de commande**

N° commande	930505 800/7A
GTIN	4062406066376
Classe d'article	9GK

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 150

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Surface utile de tiroir en G: 20×20

Hauteur: 800 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 600 mm
 Hauteur utile: 700 mm
 Hauteur utile pour tiroirs: 700 mm
 Largeur utile des tiroirs: 500 mm

Description technique

Hauteur	800 mm
Hauteur utile pour tiroirs	700 mm
Hauteur utile	700 mm
Nombre de portes	0
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Nombre de tiroirs	7
Largeur	600 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Poids	99 kg
Profondeur	600 mm
Hauteur frontale des tiroirs	50 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930533 150
Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm	930525 800
Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10	951025 10
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930533 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	930533 50
Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930533 100