

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 800/7**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 930505 800/7 |
| GTIN | 4062406066369 |
| Classe d'article | 9GK |

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Surface utile de tiroir en G: 20×20

Hauteur: 800 mm

Largeur: 600 mm

Profondeur: 600 mm
 Hauteur utile: 700 mm
 Hauteur utile pour tiroirs: 700 mm
 Largeur utile des tiroirs: 500 mm

Description technique

| | |
|---|--------|
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 50 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 75 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 100 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 100 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 100 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 125 mm |
| Hauteur frontale des tiroirs | 150 mm |
| Poids | 100 kg |
| Nombre de tiroirs | 7 |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 |
| Hauteur utile | 700 mm |
| Nombre de portes | 0 |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui |
| Hauteur | 800 mm |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 |
| Hauteur utile pour tiroirs | 700 mm |
| Profondeur | 600 mm |
| Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur | non |
| Nombre de plateaux coulissants | 0 |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm |

| | |
|--|--|
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | 20×20G |
| Type de produit | Armoire à outils |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm | 930533 150 |
| Embouts pour barres-poignées 20 pièces Type 10 | 951025 10 |
| Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm | 930533 75 |
| Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm | 930533 50 |
| Cache-serrure pour GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm | 930533 100 |
| Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 800 mm | 930525 800 |
| Tiroir, 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm | 930533 125 |