


**Garant**
**Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 38 pièces, Type: 6**

**Données de commande**

N° commande	630012 6
GTIN	4062406060213
Classe d'article	61A

**Description**
**Exécution:**

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

**Utilisation:**

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M20.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M18.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Livraison:**

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 9 pièces 631029 réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Douilles 6 pans 1/2 pouce: 10 pièces 642229 réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce: 3 pièces 631729 réf. 3; 4; 5

Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 5 pièces 643229 réf. 6; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633029 réf. 116

Poignée transversale 1/2 pouce: 1 pièce 641329 réf. 295

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632829 réf. 1/4

Rallonges 1/4 pouce: 2 pièces 632429 réf. 50; 150

Rallonges 1/2 pouce: 2 pièces 641029 réf. 130; 255

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632025 réf. 1/4

Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640025 réf. 1/2  
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

**Remarque(s):**

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 (non fournis).

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8x20

Hauteur: 61 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-30 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14 mm

## Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-30 mm
Nombre de pièces	38
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-14 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longues Hexagonal 3 mm	631729 3
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642229 21
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642229 22
Logement en mousse PUR pour assortiment 630012	630304 630012
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642229 24
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642229 30
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632429 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642229 16
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642229 18
Boîte Type 4	630305 4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longues Hexagonal 5 mm	631729 5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longues Hexagonal 4 mm	631729 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642229 27
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642229 19
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642229 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642229 13
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4