

Garant
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 39 pièces, Type: 6

Données de commande

N° commande	630299 6
GTIN	4062406060275
Classe d'article	61A

Description
Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et nouvelle fermeture rapide, simple d'emploi.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6, vis à fente avec filetage M2 – M4
et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631029 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 5 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires 675310 réf. 1; 2; 3

Embout, C 6,3, pour Pozidriv: 1 pièce similaire 675320 réf. 2

Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 4 pièces similaires 675250 réf. 3; 4; 5,5; 6,5

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 8 pièces similaires 675340 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Embout porte-outils: 1 pièce similaire 676800 réf. 4/4

Poignée emmanchée: 1 pièce 632829 réf. 146

Rallonges: 2 pièces 632429 réf. 50; 100

Cardans: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Emballage	Boîtier en plastique ABS avec fermeture rapide
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632429 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Boîte Type 2	630305 2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631029 4,5
Logement en mousse PUR pour assortiment 630299	630304 630299
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Rallonge, 1/4" Longueur totale 100 mm	632429 100
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631029 13
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7