

Garant**Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 41 pièces, Type: SD****Données de commande**

N° commande	630325 SD
GTIN	4062406060282
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et nouvelle fermeture rapide, simple d'emploi. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6, vis à fente avec filetage M2 – M4 et pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 13 pièces 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25
 Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 6 pièces similaires à 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Poignée transversale: 1 pièce 633029 réf. 116
 Poignée emmanchée: 1 pièce 632829 réf. 146
 Rallonges "Wobble-Fix": 2 pièces 632519 réf. 50; 100
 Cardan: 1 pièce 633529 réf. 1/4
 Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4 avec éjecteur
 Porte-embouts E 6,3: 1 pièce similaire 675020 réf. 6,3K, pour embouts 1/4 pouce C 6,3
 Adaptateur: 1 accouplement 6 pans E 6,3 – carré 1/4 pouce
 Pièce intermédiaire pour embouts: 1 pièce similaire 676800, douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
 Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Nombre de pièces	41
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Plage d'ouvertures de clés Surface Drive	4-14 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix	Avec angle de pivotement
Emballage	Boîtier en plastique ABS avec fermeture rapide
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Logement en mousse PUR pour assortiment 630325	630304 630325
Boîte Type 2	630305 2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 7 mm	631225 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 12 mm	631225 12
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 6 mm	631225 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	631225 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	631225 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	631225 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4 mm	631225 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 9 mm	631225 9
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5 mm	631225 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	631225 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5,5 mm	631225 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 14 mm	631225 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4,5 mm	631225 4,5
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Rallonge, 1/4" "Wobble-Fix" Longueur totale 50 mm	632519 50
Rallonge, 1/4" "Wobble-Fix" Longueur totale 100 mm	632519 100