

Garant
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 38 pièces, Type: 6

Données de commande

N° commande	630855 6
GTIN	4062406060268
Classe d'article	61A

Description
Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2,5 – M8. Pour Torx® mâles avec filetage M3 – M8.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8. Pour Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles pour 6 pans mâle: 10 pièces 631029 réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles pour Torx® mâles: 6 pièces similaires 631500 réf. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 10 pièces réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Poignée transversale: 1 pièce 633029 réf. 116

Poignée emmanchée: 1 pièce 632829 réf. 146

Rallonges: 2 pièces 632429 réf. 50; 150

Cardan: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4

Adaptateur pour embouts: 1 pièce

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	5-13 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Boîte Type 2	630305 2
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632429 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631029 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4