

**Garant****Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	631029 11
GTIN	4062406060497
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil **AS-Drive**.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

**Norme:**

**DIN 3124-S**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Remarque(s):**

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 631032; HOLEX: 631022).

**Description technique**

Longueur	25 mm
Ø côté réception	15,9 mm
Ouverture	11 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille