

Garant
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 22 pièces, Type: 6

Données de commande

N° commande	630262 6
GTIN	4062406060251
Classe d'article	61A

Description
Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631729 réf. 3; 4; 5; 6

Poignées transversales: 1 pièce 633029 réf. 116

Poignées emmanchées: 1 pièce 632829 réf. 146

Rallonge: 1 pièce 632429 réf. 150

Cardans: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 5×10

Hauteur: 45 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 3,5-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	3,5-13 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longues Hexagonal 3 mm	631729 3
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longues Hexagonal 5 mm	631729 5
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631029 3,5
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632429 150
Boîte Type 2	630305 2
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Logement en mousse PUR pour assortiment 630262	630304 630262

Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longues Hexagonal 4 mm	631729 4
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longues Hexagonal 6 mm	631729 6
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631029 4,5
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Douilles 6 pans 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631029 13
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4