

Garant**Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 13 pièces, Type: SD****Données de commande**

N° commande	630062 SD
GTIN	4062406060237
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 631225

Réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Rallonges "Wobble-Fix": 2 pièces réf. 50; 150 mm

Cardans: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632025 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 5x10

Hauteur: 45 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix	avec angle de pivotement
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Surface	chromé
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	631225 13
Boîte Type 2	630305 2
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	631225 11
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 7 mm	631225 7
Logement en mousse PUR pour assortiment 630062	630304 630062
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	631225 10
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5,5 mm	631225 5,5
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5 mm	631225 5
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4 mm	631225 4
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 6 mm	631225 6
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	631225 8

Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4

632025 1/4