

Garant**Coffret de douilles 1/4; carré 1/2 pouce 65 pièces, Type: SD****Données de commande**

N° commande	630023 SD
GTIN	4062406060220
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobbel-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M4 – M20 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M18.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M6, vis à fente avec filetage M2,5 – M5, pour vis Torx® femelles avec filetage M3 – M8 et pour vis à denture multiple avec filetage M4 – M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce, Surface Drive: 13 pièces 631225 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Douilles 6 pans 1/2 pouce, Surface Drive: 12 pièces 642325 réf. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis 6 pans 1/2 pouce: 4 pièces 643229 réf. 6; 8; 10; 14

Embouts 6 pans 1/4 pouce C 6,3: 4 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts pour vis Phillips 1/4 pouce C 6,3: 3 pièces similaires à 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts Pozidriv 1/4 pouce C 6,3: 3 pièces similaires à 675320 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts pour vis à fente 1/4 pouce C 6,3: 3 pièces similaires 675250 réf. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Embouts pour vis Torx® 1/4 pouce C 6,3: 6 pièces similaires à 675340 réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Embouts à denture multiple 1/4 pouce C 6,3: 4 pièces similaires à 675565 réf. M4; M5; M6; M8

Poignée transversale 1/4 pouce: 1 pièce 633029 réf. 116

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632829 réf. 1/4

Rallonges "Wobble-Fix" 1/4 pouce: 2 pièces 632519 réf. 50; 100

Rallonges "Wobble-Fix" 1/2 pouce: 1 pièce 641129 réf. 125

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633529 réf. 1/4

Cardan 1/2 pouce: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632025 réf. 1/4 avec éjecteur

Cliquet 1/2 pouce: 1 pièce 640025 réf. 1/2 avec éjecteur

Porte-embouts E 6,3 1/4 pouce E 6,3: 1 pièce similaire 675020 6,3K pour embouts 1/4 pouce C 6,3

Adaptateur 1/4 pouce: 1 pièce similaire 650005 réf. 2, accouplement 6 pans 1/4 pouce E 6,3 - carré mâle 1/4 pouce

Adaptateur 1/2 pouce: 1 pièce similaire 650005 réf. 5, accouplement 6 pans 7/16 pouce E 11,2 - carré mâle 1/2 pouce

Pièce intermédiaire 1/4 pouce pour embouts: 1 pièce similaire 676800, douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2×3/1 (non fournis).

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Hauteur: 61 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures de clés Surface Drive: 4-34 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 6-14 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures de clés Surface Drive	4-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	6-14 mm

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Profil d'entraînement	Clé hexagonale
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour denture multiple
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix	Avec angle de pivotement
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642325 32
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type	632025
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 9 mm	631225 9
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 12 mm	631225 12
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 6 mm	631225 6
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4,5 mm	631225 4,5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14

Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	631225 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 14 mm	631225 14
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 4 mm	631225 4
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	631225 11
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 7 mm	631225 7
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Logement en mousse PUR pour assortiment 630023	630304 630023
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642325 34
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642325 30
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5,5 mm	631225 5,5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642325 27
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 5 mm	631225 5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642325 21
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	631225 8
Douilles 6 pans 1/4 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	631225 13
Boîte Type 4	630305 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4
Rallonge, 1/4" "Wobble-Fix" Longueur totale 100 mm	632519 100
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2

Rallonge, 1/2" "Wobble-Fix" Longueur totale 125 mm	641129 125
Rallonge, 1/4" "Wobble-Fix" Longueur totale 50 mm	632519 50