

**Armoire roulante pour tiroirs, 26×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 860/0****Données de commande**

N° commande	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 26×20G.

Armoire roulante en 30×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 930634 ou 930636 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Réglage en hauteur au pas: 25 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 885 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 600 mm

Hauteur utile: 600 mm
 Hauteur caisson de tiroirs: 700 mm
 Charge admissible max.: 500 kg

Description technique

Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Hauteur	885 mm
Profondeur	600 mm
Largeur	750 mm
Charge admissible max.	500 kg
Hauteur utile	600 mm
Poids	56 kg
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	26×20G

Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930636 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	930634 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	930634 150
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 50 mm	930634 50
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930636 100

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930634 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930636 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	930634 250
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	930636 300
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930634 75
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	930634 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 300 mm	930634 300
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	930636 200
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	930636 125
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	930636 250