

Garant
Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 30 pièces, Type: SD

Données de commande

N° commande	634025 SD
GTIN	4062406060756
Classe d'article	61A

Description
Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et fermeture rapide. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M14 et 1/4 – 1/2 pouce (dimensions américaines), pour bougies d'allumage 16 et 20,8 mm et pour vis à six pans creux avec filetage M5 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 14 pièces 637125 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces 637329 réf. 16; 20,8

Douilles tournevis 6 pans: 5 pièces 637629 réf. 4; 5; 6; 8; 10

Douilles tournevis pour Torx®: 3 pièces similaires 637560 réf. TX25; TX30; TX40

Poignée transversale: 1 pièce 635729

Rallonges "Wobble-Fix": 2 pièces similaires 635635 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636229

Cliquet: 1 pièce 635025

Adaptateur: 1 pièce similaire 650000 réf. 3, entraînement 6 pans 1/4 pouce E 6,3 - réduction carré 3/8 pouce

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×14

Hauteur: 45 mm

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Plage d'ouvertures de clés Surface Drive: 8-22 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-10 mm

Description technique

Plage d'ouvertures de clés Surface Drive	8-22 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-10 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix	Avec angle de pivotement
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6×14
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637629 10
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637629 5

Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637329 16
Boîte Type 3A	630305 3A
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 10 mm	637125 10
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 14 mm	637125 14
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 9 mm	637125 9
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637629 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637629 6
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 22 mm	637125 22
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 11 mm	637125 11
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 21 mm	637125 21
Cardan 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 17 mm	637125 17
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 13 mm	637125 13
Logement en mousse PUR pour assortiment 634025	630304 634025
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 19 mm	637125 19
Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 20,8 mm	637329 20,8
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 18 mm	637125 18
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 12 mm	637125 12
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 15 mm	637125 15
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 16 mm	637125 16
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637629 4
Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive Ouverture 8 mm	637125 8