

Garant**Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 15 pièces, Type: 12****Données de commande**

N° commande	633812 12
GTIN	4062406060725
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Avec douilles 12 pans 637029.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 11 pièces

Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75; 240

Cardans: 1 pièce 636229

Cliquet: 1 pièce 635025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
----------------------	-----------

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-19 mm
Matériau	Chrome-vanadium
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Surface	chromé
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Logement en mousse PUR pour assortiment 633812	630304 633812
Boîte Type 2	630305 2