

Garant**Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 12****Données de commande**

N° commande	633912 12
GTIN	4062406060749
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Avec douilles 12 pans 637029.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poignées transversales: 1 pièce 635729

Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75; 240

Cardans: 1 pièce 636229

Cliquet: 1 pièce 635025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-22 mm

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6×14
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Boîte Type 3A	630305 3A
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Logement en mousse PUR pour assortiment 633912	630304 633912
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240