

**Garant**
**Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 37 pièces, Type: 12**

**Données de commande**

N° commande	634799 12
GTIN	4062406060787
Classe d'article	61A

**Description**
**Exécution:**

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

**Utilisation:**

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12, pour Torx® mâles avec filetage M4 – M12, pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M12, pour Torx® femelles avec filetage M3 – M8.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Livraison:**

Douilles 12 pans: 11 pièces 637029 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Douilles pour Torx®: 7 pièces réf. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Douilles tournevis 6 pans: 6 pièces 637629 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Douilles tournevis pour Torx®: 8 pièces réf. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Poignées transversales: 1 pièce 635729

Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75, 240

Cardans: 1 pièce 636229

Cliquet: 1 pièce 635025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

**Remarque(s):**

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20  
 Hauteur: 61 mm  
 Carré d'entraînement: 3/8 pouce  
 Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-19 mm  
 Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-10 mm

## Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-10 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-19 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8×20
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 8 mm	637029 8
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 19 mm	637029 19
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 18 mm	637029 18
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637629 4
Boîte Type 4	630305 4
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 10 mm	637029 10
Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm Largeur × profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1

Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 15 mm	637029 15
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 14 mm	637029 14
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637629 6
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 17 mm	637029 17
Logement en mousse PUR pour assortiment 634799	630304 634799
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637629 8
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 13 mm	637029 13
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637629 5
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637629 7
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 12 mm	637029 12
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 11 mm	637029 11
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637029 16
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637629 10
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Cardan 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 9 mm	637029 9