

Garant**Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 25 pièces, Type: 12****Données de commande**

N° commande	634312 12
GTIN	4062406060770
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Avec douilles 12 pans 637029.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12, pour bougies d'allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 11 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Douilles pour bougies d'allumage: 2 pièces 637329 réf. 16; 20,8

Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637629 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Poignées transversales: 1 pièce 635729

Rallonges: 2 pièces 635429 réf. 75; 240

Cardans: 1 pièce 636229

Cliquet: 1 pièce 635025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-10 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6×14
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Boîte Type 3A	630305 3A
Logement en mousse PUR pour assortiment 634312	630304 634312
Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637329 16
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637629 5
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 20,8 mm	637329 20,8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637629 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637629 4
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637629 6
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637629 10
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637629 3
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637629 7