


**Garant****Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce, Ouverture: 20,8mm****Données de commande**

N° commande	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douilles 12 pans.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Ouverture	20,8 mm
Longueur	65 mm
Ø côté réception	27,2 mm
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Caoutchouc
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Douille

