

**Garant****Douille 12 pans 3/8 pouce, Ouverture: 15mm****Données de commande**

N° commande	637029 15
GTIN	4062406061005
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

**Norme:****DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Longueur	27 mm
Ø côté réception	20,9 mm
Ouverture	15 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

