


Garant**Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce, Ouverture: 16mm****Données de commande**

N° commande	637329 16
GTIN	4062406061210
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. **Cote D réduite** pour les travaux dans des endroits confinés. Douilles 12 pans.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur	60 mm
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Caoutchouc
Ø côté réception	21,7 mm
Ouverture	16 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Douille

