

Garant
Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 12 pièces, Type: 6

Données de commande

N° commande	637662 6
GTIN	4062406061302
Classe d'article	61A

Description
Exécution:

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M16.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces 642229 réf. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 130; 255

1 cliquet: 640025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6x14

Hauteur: 52 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-24 mm

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	12

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-24 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	52 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6x14
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642229 19
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Logement en mousse PUR pour assortiment 637662	630304 637662
Boîte Type 3B	630305 3B
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642229 17
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642229 13
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642229 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642229 21
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642229 22
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642229 24
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642229 16
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642229 10