

Garant**Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 16 pièces, Type: 6****Données de commande**

N° commande	637712 6
GTIN	4062406061319
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 642229.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 13 pièces réf. 10 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm

2 rallonges: 641029 réf. 130; 255

1 cliquet: 640025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-34 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans

Nombre de pièces	16
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Boîte Type 4	630305 4
Logement en mousse PUR pour assortiment 637712	630304 637712