

Garant**Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 23 pièces, Type: 12****Données de commande**

N° commande	637812 12
GTIN	4062406061340
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Avec douilles 12 pans 642129.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles: 17 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Poignées transversales: 1 pièce 641329

Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 130; 255

Cardans: 1 pièce 641629

Cliquet: 1 pièce 640025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme inclut également 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Nombre de pièces	23
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	10-34 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm Largeur x profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Boîte Type 4	630305 4
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Logement en mousse PUR pour assortiment 637812	630304 637812
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295