


**Garant****Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 29 pièces, Type: 12****Données de commande**

N° commande	637912 12
GTIN	4062406061364
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123; douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Avec douilles 12 pans 642129.

**Utilisation:**

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Livraison:**

Douilles: 23 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Poignée transversale, 3/8: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 125; 250

1 douille 6 pans de chaque cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

**Remarque(s):**

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

**Description technique**

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Dim. ouvertures de clés	métrique
Profil d'entraînement	Clé à douille 12 pans
Nombre de pièces	29
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-34 mm
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Logement en mousse PUR pour assortiment 637912	630304 637912
Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 50 mm Largeur x profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Boîte Type 4	630305 4
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Boîte Type 4-1	630310 4-1