

Garant**Coffret de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 12 pièces,
Type: 6****Données de commande**

N° commande	637702 6
GTIN	4062406061425
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M24.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643229 réf. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Poignées transversales: 1 pièce 641329

Rallonges: 2 pièces 641029 130; 255

Cliquet: 1 pièce 640025

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-17 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Clé 6 pans

Nombre de pièces	12
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	357 mm
Largeur	176 mm
Hauteur	52 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	6×14
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 17 mm	643229 17
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Boîte Type 3B	630305 3B
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Logement en mousse PUR pour assortiment 637702	630304 637702
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7