

Garant**Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 35 pièces, Type: SD****Données de commande**

N° commande	638025 SD
GTIN	4062406061401
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Le profil Surface Drive agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires (p. ex. vis en pouces) et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide du profil Surface Drive. Les rallonges Wobble-Fix permettent d'obtenir un angle de pivotement et peuvent être encliquetées.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M22 et 1/4 pouce – 7/8 pouce (dimensions américaines) et vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M18.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans, Surface Drive: 19 pièces 642325 réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges "Wobble-Fix": 2 pièces 641129 réf. 125; 250

Cardan: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Adaptateur: 1 pièce similaire 650002 réf. 5, entraînement 6 pans 7/16 pouce E 11,2 - réduction carré 1/2 pouce

Réducteurs / augmentateurs: 2 pièces similaires 649500

Entraînement douille carrée 3/8 pouce - réduction carré 1/2 pouce

Entraînement douille carrée 1/2 pouce - réduction carré 3/8 pouce

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

Description technique

Plage d'ouvertures de clés Surface Drive	8-34 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	35
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-14 mm
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Douille 6 pans Surfacedrive
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Carré avec Wobble-Fix	Avec angle de pivotement
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642325 18
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642325 16

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642325 12
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642325 11
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Bacs pour petites pièces easyPickHauteur 50 mm Largeur × profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Logement en mousse PUR pour assortiment 638025	630304 638025
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642325 30
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642325 34
Boîte Type 4-1	630310 4-1
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642325 17
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Boîte Type 4	630305 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642325 19
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642325 22
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642325 27
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642325 32
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642325 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642325 24
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642325 14
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642325 15
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 9 mm	642325 9
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642325 13
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 8 mm

642325 8

Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce Ouverture 21 mm

642325 21