



## Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret, non revêtu, Type: 1-10C



### Données de commande

N° commande	115000 1-10C
GTIN	4045197657107
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

**Laminés**, angle d'hélice, épaisseur et conicité de l'âme standard.

Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique. **Large gamme** de 1 mm – 10 mm, comprenant 150 forets hélicoïdaux: 10 pièces de Ø 1 – 6, 5 pièces de Ø 6,5 – 10. Idéal pour montage et atelier.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 150

Par incrément de: 0,5 mm

### Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	150

Plage du foret	1 - 10 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

### Accessoires

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8 mm	114000 8

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5