


**Garant****Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 32 pièces, Type: 6****Données de commande**

N° commande	638012 6
GTIN	4062406061371
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions. Avec douilles 6 pans 642229.

**Utilisation:**

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M18.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Livraison:**

Douilles: 18 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale, 3/8: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 125; 250

Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

**Remarque(s):**

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

## Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-14 mm
Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Clé mâle 6 pans
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-34 mm
Nombre de pièces	32
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Boîte Type 4	630305 4
Boîte Type 4-1	630310 4-1
Logement en mousse PUR pour assortiment 638012	630304 638012
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Bacs pour petites pièces easyPickHauteur 50 mm Largeur x profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2