


Garant**Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 32 pièces, Type: 6****Données de commande**

N° commande	639062 6
GTIN	4062406061395
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Tous les outils sont installés de manière sûre dans un **logement résistant en mousse PUR** préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M22 et pour Torx® femelles avec filetage M5 – M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 18 pièces 642229 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis pour Torx®: 8 pièces 643629 réf. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Poignée transversale, 3/8: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 3 pièces 641029 réf. 75; 125; 250

Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

Cliquets: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Remarque(s):

La gamme prévoit également un emplacement pour 4 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x3/1 ou 2 bacs pour petites pièces 951251 réf. 2x6/1 (non fournis).

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douille 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-34 mm
Nombre de pièces	32
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur	510 mm
Largeur	294 mm
Hauteur	61 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	8x20
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642229 8
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642229 30
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642229 21
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642229 15
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642229 32
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Boîte Type 4-1	630310 4-1
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642229 22
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type	640025
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642229 10
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642229 24

Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX30	643629 TX30
Bacs pour petites pièces easyPickHauteur 50 mm Largeur × profondeur en G / type 2X3/1	951251 2X3/1
Logement en mousse PUR pour assortiment 639062	630304 639062
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642229 12
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642229 18
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642229 13
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642229 19
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX60	643629 TX60
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642229 14
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642229 34
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX25	643629 TX25
Boîte Type 4	630305 4
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642229 17
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX40	643629 TX40
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX55	643629 TX55
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX27	643629 TX27
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642229 11
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX45	643629 TX45
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642229 27
Douille 6 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642229 16
Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce Profil Torx® TX50	643629 TX50