

Garant

**Jeu de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/2 pouce 10 pièces,
Nombre de douilles: 10**

**Données de commande**

N° commande	639402 10
GTIN	4062406061418
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**;
douilles suivant **DIN 3124**.

Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M5 – M27.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis

6 pans: 10 pièces 643229

Réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Nombre de pièces	10
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-19 mm

Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur	257 mm
Largeur	147 mm
Hauteur	45 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G	5×10
Type de produit	Douille

Accessoires

Boîte Type 2	630310 2
Boîte Type 2	630305 2
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Logement en mousse PUR pour assortiment 639402	630304 639402
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 17 mm	643229 17
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 19 mm	643229 19